



1. Tapón de mango giratorio, más fácil de instalar.

2. Tubo resistente al desgaste, más duradero. El mango tiene un diseño de moldeo por inyección, más ligero y más práctico.

3. La nueva pantalla de 14 pulgadas es clara y fácil de operar.

4. El mango tiene un diseño de moldeo por inyección, más liviano y más práctico. 5. Mejora el orificio de disipación de calor, el efecto de disipación de calor es bueno y la disipación de calor es más rápida.



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Mejor sistema de refrigeración: aire agua condensador semiconductor TEC

La temperatura del agua se puede controlar entre 26 °C y 28 °C, 24 horas de funcionamiento continuo.

# Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

Manejar Larga vida útil 20-40 millones de disparos

Velocidad 808nm: longitud de onda estándar dorada para todo tipo de cabello

Alex 755nm: Específico efectivo para cabello rubio, cabello fino

Pulso largo 1064nm: Efectivo específico para pieles oscuras y bronceadas, precio de la máquina de depilación láser opt laser / nd yag / alexandrite laser de la mejor calidad

# Machine Display



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,