



Zalety produktu: odmłodzenie skóry

*Uchwyt IPL wykorzystuje brytyjską lampę, 150 000-30 000 zdjęć. Rozmiar plamki 15*50mm. Wydajność chłodzenia jest doskonała.

* Wykorzystuje bardzo czuły kolorowy ekran dotykowy LCD 15,6 HD, wszystkie ustawienia parametrów można łatwo zakończyć tutaj.

* Dodaj własne logo i język do urządzenia.

Opis produktów

IPL+Laser

Multifunctional Machine

Rękojeść IPL wykorzystuje brytyjską lampę, 150 000-30 000 zdjęć.
Rozmiar plamki 15*50mm. Wydajność chłodzenia jest doskonała.



420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Pigmentation therapy, Remove freckles	Skin rejuvenation wrinkle removal	Remove Red blood silk	Hair removal (light skin)	Hair removal (brown skin)	Hair removal (black skin)

Kolorowe odmładzanie ekranu dotykowego, uruchamianie jednym przyciskiem

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



The logo for EXFU, consisting of the letters 'EXFU' in a blue, sans-serif font. The 'X' is formed by two overlapping 'V' shapes.A futuristic, metallic robotic hand is shown in profile, reaching towards a circular, glowing blue interface. The interface features a large, stylized blue letter 'E' in the center, surrounded by concentric rings of light. The background is a dark, textured surface, possibly a control panel or a piece of machinery. The overall aesthetic is clean, modern, and high-tech.

One touch power on

maszyna do usuwania plam pigmentowych piegów

urządzenie do depilacji laserowej IPL

Laserowe urządzenie do usuwania włosów IPL przeciwstarzeniowe



24-godzinny serwis online! Zapraszamy do konsultacji!